

15A 125V Plug & Connector Instructions

NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes.

CAUTION: This device is for **non-grounding** circuits **ONLY**. **DO NOT** use in **grounding** applications.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
Disconnect power before installing.

1. Check that the device's type and rating are suitable for the application.
2. Strip cable jacket and each conductor per Table 1.
3. Twist wire strands together on each conductor.
4. Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws to 9-12 lb•in (1.0-1.3 N•m) of torque.
5. TAKE CAUTION THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.

tradeSELECT™



Table 1

	Cord Diameter	Cord Type	Cord Strip Length	Wire Strip Length
RP123 Series	N/A	18/2 SPT 1&2	1-3/8" (35mm)	5/8" (16mm)
RP101 Series	.22"-.25" (5.6-6.4 mm)	18/2-16/2 SVT	1-3/8" (35mm)	5/8" (16mm)
RP102 Series	.22"-.35" (5.6-8.9 mm)	18/2 - 16/2 SPT 1&2 18/2 - 14/2 SJ, SVT	1-5/16" (33mm)	5/8" (16mm)
RP646, RP648 & RP649	.22"-.35" (5.6-8.9 mm)	18/2 - 16/2 SPT 1&2 18/2 - 14/2 SJ, SVT	1-5/16" (33mm)	5/8" (16mm)



® Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

12/2009 PD2264

French

15A 125V

**Fiche Et Connecteur
Directives De
Montage**

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon.

ATTENTION: Ce dispositif est destiné UNIQUEMENT aux circuits sans mise à la terre. NE PAS l'utiliser dans les applications nécessitant une mise à la terre.

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

1. S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
2. Dénuder le câble et chaque conducteur selon les directives du tableau 1.
3. Torsader l'ensemble des brins de chaque conducteur.
4. Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Serrer les vis de borne à un couple de 1,0-1,3 N•m.
5. S'ASSURER QUE TOUS LES BRINS SONT BIEN INSÉRÉS.

Spanish

15A 125V

**Clavija Y Conector
Instrucciones De
Instalación**

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales

CUIDADO: Este dispositivo es ÚNICAMENTE para circuitos sin puesta a tierra. NO UTILIZAR en aplicaciones con puesta a tierra.

CUIDADO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.

1. Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
2. Quitar la funda del cable y pelar los conductores según la tabla 1.
3. Torcer el conjunto de los hilos de cada conductor.
4. Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1,0-1,3 N•m.
5. ASEGURARSE DE QUE NO QUEDEN HILOS SUELTOS.

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

**HUBBELL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100
Tel.:(5)575 – 2022
FAX: (5)559-8626**