

Temperature Range:
-40°F to 80°F (-40°C to 26°C)
Rango de Temperatura:
-40°C a 26°C (-40°F a 80°F)



ACURITE®

Indicates safe zone

Indica la zona segura

Universal mounting system

Sistema de montaje universal

Option 1:

Wire rack

Opción 1:

Estante de alambre

To hang from wire rack, place hanger (A) over wire on rack.
Para colgar sobre el estante de alambre, coloque el gancho (A) sobre el alambre del estante.



Option 2:

Side wall

Opción 2:

Pared

lateral

To hang from side wall, insert suction cup (B) into hole in hanger (A) and suction it to the wall.

Para colgar de la pared lateral, inserte la copa de succión (B) dentro del orificio en el gancho (A) y péguelo a la pared mediante succión.



Option 3:


Glass shelf

Opción 3:

Repisa de vidrio

To hang from bottom of glass shelf, attach clip (C) to thermometer. Attach suction cup (B) into clip (C) and suction it to the glass shelf.

The clips may also be rotated to suction to the top of the glass shelf.
Para colgar de la parte inferior del estante de cristal, colocar el clip (C) para termómetro. Adjuntar copa de succión (B) en el clip (C) y la succión a la plataforma de cristal. Los clips también se pueden girar a la succión a la parte superior de la plataforma de cristal.



Product Facts

Measurement Range

Temperature: -40°F to 80°F
-40°C to 26°C

model# 00696A2



0 72397 00696 5

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Customer Support:
877-221-1252

www.AcuRite.com

AcuRite is a registered trademark of Chaney Instrument Co.
965 Wells St. • Lake Geneva, WI 53147

**Limited
10-Year Warranty**
Register your product
on AcuRite.com

**Garantía
Limitada de 10 Año**
Registre su producto
en AcuRite.com