

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Dayton® Fixed Straight-Sided Roof Curbs

Description

Dayton roll formed straight-sided roof curbs are designed for use in general exhaust applications. They feature 18-gauge galvanized steel construction with only one welded corner. Flat mounting flange fastens directly to the roof deck before insulation is applied for weather tightness. Then roofed and flashed to the top flange surface where there is a 1½ inch wood nailer. The wood nailer has a lap joint for added strength. Straight-sided surface accommodates roofing material up the side of the curb and over the top for leakproof installations.




Figure 1 — Dimensions

Dimensions and Specifications (See Figure 1)

Model	Square Outside	Square Inside	Recommended Damper Size	Use with Dayton Ventilators
2RB74	15"	11½"	9½ x 9½"	Having a 16" Square Base
5EFJ2	15½"	12½"	9½ x 9½"	Having a 17" Square Base
2RB75	17½"	14½"	12 x 12"	Having a 19" Square Base
2RB76	20½"	17½"	15 x 15"	Having a 22" Square Base
3FLT5	23"	20"	17½ x 17½"	Having a 24½" Square Base
2RB77	24½"	21½"	19 x 19"	Having a 26" Square Base
3AZH7	27"	24"	21½ x 21½"	Having a 28½" Square Base
2RB78	27½"	24½"	—	Having a 29" Square Base
2RB79	28½"	25½"	23 x 23"	Having a 30" Square Base
2RB80	32½"	29½"	27 x 27"	Having a 34" Square Base
3AZH8	33"	30"	27½ x 27½"	Having a 34½" Square Base
3AZH9	34½"	31½"	—	Having a 36" Square Base
3AZJ1	37½"	34½"	—	Having a 39" Square Base
24Y860	38½"	35½"	27 x 27"	Having a 40" Square Base
3AZJ2	39"	36"	33½ x 33½"	Having a 40½" Square Base
2RB81	40½"	37½"	35 x 35"	Having a 42" Square Base
3AZJ3	43½"	40½"	—	Having a 45" Square Base
2RB82	44½"	41½"	39 x 39"	Having a 46" Square Base
3AZJ4	45"	42"	39½ x 39½"	Having a 46½" Square Base
3AZJ5	49"	46"	—	Having a 50½" Square Base
5EFJ3	50½"	47½"	39 x 39"	Having a 52" Square Base
3AZJ6	53"	50"	47½ x 47½"	Having a 54½" Square Base
3AZJ7	55½"	52½"	—	Having a 57" Square Base
3FLT6	59"	56"	53½ x 53½"	Having a 60½" Square Base
2RB83	62½"	59½"	50 x 50"	Having a 64" Square Base
3AZJ8	65"	62"	59½ x 59½"	Having a 66½" Square Base
3AZJ9	71"	68"	—	Having a 72½" Square Base

General Installation

NOTE: Includes integral damper tray on units except 2RB78, 3AZH9, 3AZJ1, 3AZJ3, 3AZJ5, 3AZJ7 and 3AZJ9.

NOTE: Not for rubber roofs - if rubber roof, refer to installation recommended by roof manufacturer.

1. Remove roofing material where roof penetration is to be made and provide a 10" wide clearance around perimeter of hole in roof.
2. Apply roofing cement around roof opening.
3. Place and center curb over hole in roof so it sits on roofing cement.
4. Secure curb to roof decking using a minimum of (3) fasteners per side and (2) per corner (by others).
5. Field flash - flashing should extend over 4" wide horizontal flange.


NOTE: No repair parts available.

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto aquí descrito. Protéjase usted mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. ¡El no cumplir con las instrucciones puede ocasionar daños, tanto personales como a la propiedad! Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

Bases de Montaje de Techo Fijas de Lado Recto Dayton®

Descripción

Las bases de montaje de techo de lado recto en forma de rollo Dayton están diseñadas para su uso en aplicaciones de escapes. Están fabricadas de acero galvanizado de calibre 18 con sólo una esquina soldada. El reborde de montaje plano se fija directamente a la plataforma del tejado antes de la aplicación del aislante para proporcionar impermeabilidad a las inclemencias del tiempo. Luego existe un listón para clavar de 3,8 cm (1½ pulg.) techado y fijado a la superficie superior del reborde. El listón para clavar tiene una junta de solape para brindar mayor firmeza. La superficie de lados rectos ajusta el material para techar hasta el costado de la base de montaje y sobre la parte superior para obtener instalaciones herméticas.



Dimensiones y Especificaciones (Consulte la Figura 1)

Modelo	Cuadrado Exterior	Cuadrado Interior	Tamaño Recomendado del Regulador de Tiro	Uso con Ventiladores Dayton
2RB74	38,1 cm	29,2 cm	24,3 x 24,3 cm	Con base cuadrada de 40,6 cm
5EFJ2	39,4	31,8	24,3 x 24,3	Con base cuadrada de 43,2 cm
2RB75	44,5	36,8	30,5 x 30,5	Con base cuadrada de 48,3 cm
2RB76	52,1	44,5	38,1 x 38,1	Con base cuadrada de 55,9 cm
3FLT5	58,4	50,8	44,5 x 44,5	Con base cuadrada de 62,2 cm
2RB77	62,2	54,6	48,3 x 48,3	Con base cuadrada de 66,0 cm
3AZH7	68,6	61,0	54,6 x 54,6	Con base cuadrada de 72,4 cm
2RB78	69,9	62,2	—	Con base cuadrada de 73,7 cm
2RB79	72,4	64,8	58,4 x 58,4	Con base cuadrada de 76,2 cm
2RB80	82,6	74,9	68,6 x 68,6	Con base cuadrada de 86,4 cm
3AZH8	83,8	76,2	69,9 x 69,9	Con base cuadrada de 87,6 cm
3AZH9	87,6	80,0	—	Con base cuadrada de 91,4 cm
3AZJ1	95,3	87,6	—	Con base cuadrada de 99,1 cm
24Y860	97,8	90,2	68,6 x 68,6	Con base cuadrada de 101,6 cm
3AZJ2	99,1	91,4	85,1 x 85,1	Con base cuadrada de 102,8 cm
2RB81	102,9	95,3	88,9 x 88,9	Con base cuadrada de 106,7 cm
3AZJ3	110,5	102,9	—	Con base cuadrada de 114,3 cm
2RB82	113,0	105,4	99,1 x 99,1	Con base cuadrada de 116,8 cm
3AZJ4	114,3	106,7	100,3 x 100,3	Con base cuadrada de 118,1 cm
3AZJ5	124,5	116,8	—	Con base cuadrada de 128,3 cm
5EFJ3	128,3	120,7	99,1 x 99,1	Con base cuadrada de 132,1 cm
3AZJ6	134,6	127,0	120,7 x 120,7	Con base cuadrada de 138,4 cm
3AZJ7	141,0	133,4	—	Con base cuadrada de 144,8 cm
3FLT6	149,9	142,2	135,9 x 135,9	Con base cuadrada de 153,7 cm
2RB83	158,8	151,1	127,0 x 127,0	Con base cuadrada de 162,6 cm
3AZJ8	165,1	157,5	151,1 x 151,1	Con base cuadrada de 168,9 cm
3AZJ9	180,3	172,7	—	Con base cuadrada de 184,2 cm

Figura 1 — Dimensiones

Instalación General

NOTA: Incluye una bandeja amortiguadora integral en las unidades, salvo 2RB78, 3AZH9, 3AZJ1, 3AZJ3, 3AZJ5, 3AZJ7 y 3AZJ9.

NOTA: No es apto para techos de goma - consulte la instalación recomendada por el fabricante del techo si planifica instalar en techo de goma.

1. Saque el material para techar en donde se deba realizar la penetración del techo y deje una holgura de 25,4 cm (10 pulg.) de ancho alrededor del perímetro del orificio en el techo.
2. Aplique pegamento para techado alrededor de la abertura del techo.
3. Coloque y centre la base de montaje sobre el orificio en el techo de forma tal que quede sobre el pegamento para techado.
4. Fije la base de montaje a la plataforma del tejado con un mínimo de (3) sujetadores por lado y (2) por esquina (proporcionado por terceros).
5. Rebabe en terreno: El rebabe debe extenderse por un reborde horizontal de 10,2 cm (4 pulg.) de ancho.

NOTA: No hay repuestos disponibles.

Veillez lire et conserver ces instructions. Lisez avec attention avant d'essayer d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le produit décrit. Pour votre protection et celle des autres, respectez toutes les informations de sécurité. Toute infraction à ces instructions peut provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels ! Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

Costières fixes à côtés droits de Dayton®

Description

Les costières à côtés droits laminés Dayton sont conçues pour des applications d'extraction générales. Elles sont fabriquées en acier galvanisé de calibre d'épaisseur 18, avec un seul angle soudé. La bride de fixation plane s'attache directement à la surface du toit avant d'appliquer l'isolant, pour assurer la protection contre les intempéries. Le revêtement de toiture et l'abergement se posent jusqu'à la surface de bride supérieure, où se trouve une bande clouage en bois de 3,8 cm (1,5 po). La bande de clouage comporte un joint de recouvrement pour le renfort. La surface des côtés droits accepte des revêtements de toiture jusqu'au côté de la costière et sur le dessus, pour réaliser des ouvrages étanches à l'eau.

Dimensions et caractéristiques (voir Figure 1)

Modèle	Carré extérieur	Carré intérieur	Taille de registre conseillée	Utiliser avec les tourelles Dayton
2RB74	38,1 cm	29,2 cm	24,3 x 24,3 cm	Ayant une base carrée de 40,6 cm
5EFJ2	39,4	31,8	24,3 x 24,3	Ayant une base carrée de 43,2 cm
2RB75	44,5	36,8	30,5 x 30,5	Ayant une base carrée de 48,3 cm
2RB76	52,1	44,5	38,1 x 38,1	Ayant une base carrée de 55,9 cm
3FLT5	58,4	50,8	44,5 x 44,5	Ayant une base carrée de 62,2 cm
2RB77	62,2	54,6	48,3 x 48,3	Ayant une base carrée de 66,0 cm
3AZH7	68,6	61,0	54,6 x 54,6	Ayant une base carrée de 72,4 cm
2RB78	69,9	62,2	—	Ayant une base carrée de 73,7 cm
2RB79	72,4	64,8	58,4 x 58,4	Ayant une base carrée de 76,2 cm
2RB80	82,6	74,9	68,6 x 68,6	Ayant une base carrée de 86,4 cm
3AZH8	83,8	76,2	69,9 x 69,9	Ayant une base carrée de 87,6 cm
3AZH9	87,6	80,0	—	Ayant une base carrée de 91,4 cm
3AZJ1	95,3	87,6	—	Ayant une base carrée de 99,1 cm
24Y860	97,8	90,2	68,6 x 68,6	Ayant une base carrée de 101,6 cm
3AZJ2	99,1	91,4	85,1 x 85,1	Ayant une base carrée de 102,8 cm
2RB81	102,9	95,3	88,9 x 88,9	Ayant une base carrée de 106,7 cm
3AZJ3	110,5	102,9	—	Ayant une base carrée de 114,3 cm
2RB82	113,0	105,4	99,1 x 99,1	Ayant une base carrée de 116,8 cm
3AZJ4	114,3	106,7	100,3 x 100,3	Ayant une base carrée de 118,1 cm
3AZJ5	124,5	116,8	—	Ayant une base carrée de 128,3 cm
5EFJ3	128,3	120,7	99,1 x 99,1	Ayant une base carrée de 132,1 cm
3AZJ6	134,6	127,0	120,7 x 120,7	Ayant une base carrée de 138,4 cm
3AZJ7	141,0	133,4	—	Ayant une base carrée de 144,8 cm
3FLT6	149,9	142,2	135,9 x 135,9	Ayant une base carrée de 153,7 cm
2RB83	158,8	151,1	127,0 x 127,0	Ayant une base carrée de 162,6 cm
3AZJ8	165,1	157,5	151,1 x 151,1	Ayant une base carrée de 168,9 cm
3AZJ9	180,3	172,7	—	Ayant une base carrée de 184,2 cm




Figure 1 — Dimensions

Installation générale

REMARQUE : Comporte un plateau de registre intégré sur tous les modèles sauf 2RB78, 3AZH9, 3AZJ1, 3AZJ3, 3AZJ5, 3AZJ7 et 3AZJ9.

REMARQUE : Non destiné aux toitures en caoutchouc - dans ce cas, consulter les conseils de pose du fabricant de toiture.

1. Enlever le revêtement de toiture à l'endroit où la traversée du toit est prévue et dégager sur une largeur de 25,4 cm (10 po) autour du périmètre de l'ouverture dans le toit.
2. Appliquer du bitume pour toiture autour de l'ouverture dans le toit.
3. Placer et centrer la costière sur l'ouverture de manière à ce qu'elle repose sur le bitume.
4. Fixer la costière à la surface du toit avec un minimum de trois (3) vis par côté et de deux (2) par coin (non fournies).
5. Abergement - l'abergement doit chevaucher la bride horizontale de 10,2 cm (4 po) de large.

REMARQUE : Aucune pièce de rechange disponible.

LIMITED WARRANTY/GARANTIA LIMITADA/ GARANTE LIMITÉE

DAYTON ONE-YEAR LIMITED WARRANTY. DAYTON[®] FIXED STRAIGHT-SIDED ROOF CURBS, MODELS COVERED IN THIS MANUAL, ARE WARRANTED BY DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) TO THE ORIGINAL USER AGAINST DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIALS UNDER NORMAL USE FOR ONE YEAR AFTER DATE OF PURCHASE. ANY PART WHICH IS DETERMINED TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP AND RETURNED TO AN AUTHORIZED SERVICE LOCATION, AS DAYTON DESIGNATES, SHIPPING COSTS PREPAID, WILL BE, AS THE EXCLUSIVE REMEDY, REPAIRED OR REPLACED AT DAYTON'S OPTION. FOR LIMITED WARRANTY CLAIM PROCEDURES, SEE "PROMPT DISPOSITION" BELOW. THIS LIMITED WARRANTY GIVES PURCHASERS SPECIFIC LEGAL RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT ALLOWABLE UNDER APPLICABLE LAW, DAYTON'S LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES IS EXPRESSLY DISCLAIMED. DAYTON'S LIABILITY IN ALL EVENTS IS LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID.

WARRANTY DISCLAIMER. A DILIGENT EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE PRODUCT INFORMATION AND ILLUSTRATE THE PRODUCTS IN THIS LITERATURE ACCURATELY; HOWEVER, SUCH INFORMATION AND ILLUSTRATIONS ARE FOR THE SOLE PURPOSE OF IDENTIFICATION, AND DO NOT EXPRESS OR IMPLY A WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE MERCHANTABILITY, OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE PRODUCTS WILL NECESSARILY CONFORM TO THE ILLUSTRATIONS OR DESCRIPTIONS. EXCEPT AS PROVIDED BELOW, NO WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN AS STATED IN THE "LIMITED WARRANTY" ABOVE IS MADE OR AUTHORIZED BY DAYTON.

Technical Advice and Recommendations, Disclaimer. Notwithstanding any past practice or dealings or trade custom, sales shall not include the furnishing of technical advice or assistance or system design. Dayton assumes no obligations or liability on account of any unauthorized recommendations, opinions or advice as to the choice, installation or use of products.

Product Suitability. Many jurisdictions have codes and regulations governing sales, construction, installation, and/or use of products for certain purposes, which may vary from those in neighboring areas. While attempts are made to assure that Dayton products comply with such codes, Dayton cannot guarantee compliance, and cannot be responsible for how the product is installed or used. Before purchase and use of a product, review the product applications, and all applicable national and local codes and regulations, and be sure that the product, installation, and use will comply with them.

Certain aspects of disclaimers are not applicable to consumer products; e.g., (a) some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you; (b) also, some jurisdictions do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, consequently the above limitation may not apply to you; and (c) by law, during the period of this Limited Warranty, any implied warranties of implied merchantability or fitness for a particular purpose applicable to consumer products purchased by consumers, may not be excluded or otherwise disclaimed.

Prompt Disposition. A good faith effort will be made for prompt correction or other adjustment with respect to any product which proves to be defective within limited warranty. For any product believed to be defective within limited warranty, first write or call dealer from whom the product was purchased. Dealer will give additional directions. If unable to resolve satisfactorily, write to Dayton at address below, giving dealer's name, address, date, and number of dealer's invoice, and describing the nature of the defect. Title and risk of loss pass to buyer on delivery to common carrier. If product was damaged in transit to you, file claim with carrier.

Manufactured for Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201 U.S.A.

GARANTIA LIMITADA DE DAYTON POR UN AÑO. DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) LE GARANTIZA AL USUARIO ORIGINAL QUE LOS MODELOS TRATADOS EN ESTE MANUAL (DELIDE LAIDE LOS/DE LAS) BASES DE MONTEAJE DE TECHO FIJAS DE LADO RECTO DAYTON[®] ESTAN LIBRES DE DEFECTOS EN LA MANO DE OBRA O EL MATERIAL, CUANDO SE LES SOMETE A USO NORMAL, POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. CUALQUIER PARTE QUE SE HALLA DEFECTUOSA, YA SEA EN EL MATERIAL O EN LA MANO DE OBRA, Y SEA DEVUELTA (CON LOS COSTOS DE ENVÍO PAGADOS POR ADELANTADO) A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DESIGNADO POR DAYTON, SERÁ REPARADA O REEMPLAZADA (NO EXISTE OTRA POSIBILIDAD) SEGUN LO DETERMINE DAYTON. PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO CUBIERTOS EN LA GARANTIA LIMITADA, VEA LA SECCION "ATENCION OPORTUNA" QUE APARECE MAS ADELANTE. ESTA GARANTIA LIMITADA CONFIERE AL COMPRADOR DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS QUE VARIAN DE JURISDICCION A JURISDICCION.

LIMITES DE RESPONSABILIDAD. EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APPLICABLES LO PERMITAN, LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON POR LOS DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA. LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON EXPRESAMENTE ESTA LIMITADA Y NO PUEDE EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL ARTICULO.

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. SE HAN HECHO ESFUERZOS DILIGENTES PARA PROPORCIONAR INFORMACION E ILLUSTRACIONES APROPIADAS SOBRE EL PRODUCTO EN ESTE MANUAL; SIN EMBARGO, ESTA INFORMACION Y LAS ILLUSTRACIONES TIENEN COMO UNICO PROPOSITO LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y NO EXPRESAN NI IMPLICAN GARANTIA DE QUE LOS PRODUCTOS SEAN VENDIBLES O ADECUADOS PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR NI QUE SE AJUSTAN NECESARIAMENTE A LAS ILLUSTRACIONES O DESCRIPCIONES. CON EXCEPCION DE LO QUE SE ESTABLECE A CONTINUACION, DAYTON NO HACE NI AUTORIZA NINGUNA GARANTIA O AFIRMACION DE HECHO, EXPRESA O IMPLICITA, QUE NO SEA ESTIPULADA EN LA "GARANTIA LIMITADA" ANTERIOR.

Consejo Técnico y Recomendaciones, Exclusiones de Responsabilidad. A pesar de las prácticas, negociaciones o usos comerciales realizados previamente, las ventas no deberán incluir el suministro de consejo técnico o asistencia o diseño del sistema. Dayton no asume ninguna obligación o responsabilidad por recomendaciones, opiniones o consejos no autorizados sobre la elección, instalación o uso de los productos.

Adaptación del Producto. Muchas jurisdicciones tienen códigos o regulaciones que rigen la venta, la construcción, la instalación y/o el uso de productos para ciertos propósitos que pueden variar con respecto a los aplicables a las zonas vecinas. Si bien se trata de que los productos Dayton cumplan con dichos códigos, no se puede garantizar su conformidad y no se puede hacer responsable por la forma en que se instale o use su producto. Antes de comprar y usar el producto, revise su aplicación y todos los códigos y regulaciones nacionales y locales aplicables y asegúrese de que el producto, la instalación y el uso los cumplan.

Ciertos aspectos de limitación de responsabilidad no se aplican a productos al consumidor; es decir (a) algunas jurisdicciones no permiten la exclusión ni limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores quizás no apliquen en su caso; (b) asimismo, algunas jurisdicciones no permiten limitar el plazo de una garantía implícita, por lo tanto, la limitación anterior quizás no aplique en su caso; y (c) por ley, mientras la Garantía Limitada esté vigente no podrán excluirse ni limitarse en modo alguno ninguna garantía implícita de comercialización o de idoneidad para un propósito en particular aplicables a los productos al consumidor adquiridos por éste.

Atención Oportuna. Se hará un esfuerzo de buena fe para corregir puntualmente, o hacer otros ajustes, con respecto a cualquier producto que resulte defectuoso dentro de los términos de esta garantía limitada. En el caso de que encuentre un producto defectuoso y que esté cubierto dentro de los límites de esta garantía haga el favor de escribir primero, o llame, al distribuidor a quien le compró el producto. El distribuidor le dará las instrucciones adicionales. Si no puede resolver el problema en forma satisfactoria, escriba a Dayton a la dirección a continuación, dando el nombre del distribuidor, su dirección, la fecha y el número de la factura del distribuidor y describa la naturaleza del defecto. La propiedad del artículo y el riesgo de pérdida pasan al comprador en el momento de la entrega del artículo a la compañía de transporte. Si el producto se daña durante el transporte, debe presentar su reclamo a la compañía transportista.

Fabricado por Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201 EE.UU.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN DE DAYTON. LES MODÈLES CÔTIÈRES FIXES À CÔTÉS DROITS DE DAYTON[®] COUVERTS DANS CE MANUEL SONT GARANTIS À L'UTILISATEUR D'ORIGINE PAR DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON), CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION OU DE MATÉRIEAUX, LORS D'UNE UTILISATION NORMALE, ET CELA PENDANT UN AN APRÈS LA DATE D'ACHAT. TOUTE PIÈCE, DONT LES MATÉRIEAUX OU LA MAIN D'OUVRE SERONT JUGÉS DÉFECTUEUX, ET QUI SERA RENVOYÉE PORT PAYÉ, À UN CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ PAR DAYTON, SERA, À TITRE DE SOLUTION EXCLUSIVE, SOIT RÉPARÉE, SOIT REMPLACÉE PAR DAYTON. POUR LE PROCÉDÉ DE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE LIMITÉE, REPOURTEZ-VOUS À LA CLAUSE DE "DISPOSITION PROMPTE" CI-DESSOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE DONNE AUX ACHETEURS DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES QUI VARIENT DE JURISDICTION À JURISDICTION.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ. LA RESPONSABILITÉ DE DAYTON, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU FORTUITS EST EXPRESSEMENT DÉNIÉE. DANS TOUS LES CAS LA RESPONSABILITÉ DE DAYTON EST LIMITÉE ET NE DÉPASSERA PAS LA VALEUR DU PRIX D'ACHAT PAYÉ.

DÉSISTEMENT DE GARANTIE. DE DILIGENTS EFFORTS SONT FAITS POUR FOURNIR AVEC PRÉCISION LES INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS DES PRODUITS DÉCRITS DANS CETTE BROCHURE; CEPENDANT, DE TELLES INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS SONT POUR LA SEULE RAISON D'IDENTIFICATION, ET N'EXPRIMENT NI N'IMPLIQUENT QUE LES PRODUITS SONT COMMERCIALISABLES, OU ADAPTÉS À UN BESOIN PARTICULIER, NI QUE CES PRODUITS SONT NECESSAIREMENT CONFORMES AUX ILLUSTRATIONS OU DESCRIPTIONS. SAUF POUR CE QUI SUIT, AUCUNE GARANTIE OU AFFIRMATION DE FAIT, ÉNONCÉE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CE QUI EST ÉNONCÉE DANS LA « GARANTIE LIMITÉE » CI-DESSUS N'EST FAITE OU AUTORISÉE PAR DAYTON.

Désistement sur les conseils techniques et les recommandations. Peu importe les pratiques ou négociations antérieures ou les usages commerciaux, les ventes n'incluent pas l'offre de conseils techniques ou d'assistance ou encore de conception de système. Dayton n'a aucune obligation ou responsabilité quant aux recommandations non autorisées, aux opinions et aux suggestions relatives au choix, à l'installation ou à l'utilisation des produits.

Conformité du produit. De nombreuses juridictions ont des codes et règlements qui gouvernent les ventes, constructions, installations et/ou utilisations de produits pour certains usages qui peuvent varier par rapport à ceux d'une zone voisine. Bien que Dayton essaie de s'assurer que ses produits s'accordent avec ces codes, Dayton ne peut garantir cet accord, et ne peut être jugé responsable pour la façon dont le produit est installé ou utilisé. Avant l'achat et l'usage d'un produit, revoir les applications de ce produit, ainsi que tous les codes et règlements nationaux et locaux applicables, et s'assurer que le produit, son installation et son usage sont en accord avec eux.

Certains aspects de désistement ne sont pas applicables aux produits pour consommateur; ex : (a) certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou fortuits et donc la limitation ou exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans le cas présent; (b) également, certaines juridictions n'autorisent pas de limitations de durée de la garantie implicite, en conséquence, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans le cas présent; et (c) par force de loi, pendant la période de cette Garantie Limitée, toutes garanties implicites de commercialité ou d'adaptabilité à un besoin particulier applicables aux produits de consommateurs achetés par des consommateurs, peuvent ne pas être exclues ni autrement désistées.

Disposition prompte. Un effort de bonne foi sera fait pour corriger ou ajuster rapidement tout produit prouvé défectueux pendant la période de la garantie limitée. Pour tout produit considéré défectueux pendant la période de garantie limitée, contacter tout d'abord le concessionnaire où l'appareil a été acheté. Le concessionnaire doit donner des instructions supplémentaires. S'il est impossible de résoudre le problème de façon satisfaisante, écrire à Dayton à l'adresse ci-dessous, en indiquant le nom et l'adresse du concessionnaire, la date et le numéro de la facture du concessionnaire, et en décrivant la nature du défaut. Le titre et le risque de perte passent à l'acheteur au moment de la livraison par le transporteur. Si le produit a été endommagé pendant le transport, une réclamation doit être faite auprès du transporteur.

Fabriqué pour Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201 États-Unis